

nanofeel

ナノサイズ*の超微細ミストが部屋中にふりそそぎ、
潤いがあるのにべたつかない、さわやかな空間をつくれます。

※ 1ナノメートルは10億分の1メートル



世界初*の
マイナスイオン発生技術
※ 金属網回転体による水破砕方式
特許取得番号 第3051055号
2000年3月31日取得(権利満了)



適応床面積／最大138㎡

▶ 7・8ページ



大能力
タイプ

適応床面積／最大300㎡

▶ 9・10ページ



適応床面積／最大82㎡

▶ 11・12ページ

仕様表

▶ 16ページ

定期点検


▶ 17・18ページ

据置型ナノフィール

移動型ナノフィール


のどや鼻の乾燥を防いで、快適な環境に。

湿度が低いと、のどや鼻の調子が悪くなりがち。のどや鼻の粘膜の乾燥を抑えるには、40～60%の湿度が適切だと言われています。ナノフィールでお部屋を加湿し、快適な環境を保ちましょう。



部屋の気になるニオイ(汗やペット等)を消臭、さわやかな空間に。

※1 空気中の気になるニオイをキャッチして消臭。毎日の暮らしの中で発生するイヤなニオイを除去します。



加湿



除菌



ナノフィール 1台で! マイナスイオン 発生技術が作り出す 4つの効果

消臭




空清





浮遊菌や浮遊カビを抑制し、清潔なスペースを作ります。

水分100%のマイナスイオンは浮遊菌の抑制にも大活躍。



花粉やPM2.5、黄砂をキャッチ、クリーンで安心なお部屋に。

1μm～2.5μmサイズの粒子をしっかりキャッチ。




※3 ●試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター ●試験方法:25m³試験チャンバー内に菌を噴霧して浮遊させた後、据置型ナノフィール(CNF-S3000タイプ)をうるおい加湿の風量レベル3(約4.8m³/min)、加湿レベル1の条件で運転し、浮遊している菌の数を経時的に測定。●報告書番号:北生発2017_0071号
 ※4 ナノフィールでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
 ※5 PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
 ※6 ●当社調べ ●試験方法:容積21.4m³の試験室(5.5畳相当)で試験用粒子状物質を散布し、自然減衰と据置型ナノフィール(CNF-S3000タイプ)運転時の各サイズの粒子数をパーティクルカウンターで測定。(当社基準)

○このページは主に据置型CNF-S3000タイプを例に説明しています。

世界初^{※1}「マイナスイオン発生技術」搭載。

コロナ独自^{※1}の技術から生み出されるナノミストは水分100%のマイナスイオン。

※1 金属網回転体による水破碎方式 特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得(権利満了)




世界初^{※1}のマイナスイオン発生技術がつくりだす超微細な水の粒は、これまで人の手で生み出されたものの中では桁違いに小さなサイズです。その大きさは約10~500ナノメートル(1ナノメートルは10億分の1メートル)。それは、水の分子が数十個~数万個集まったレベルで、一般的なスチーム式加湿とは異なり、水ぬれ感のない快適な加湿を実現します。


ナノミスト誕生

(水分100%のマイナスイオン)


約10~500
ナノメートル



ナノフィールに取り込まれた菌・ニオイのもと・ダスト・花粉は水に溶け込んで抑制され、水とともに排出されます。



銀イオンの除菌効果により、機器内部に取り込んだ菌や、臭いや汚れのもととなる菌を抑制^{※2}します。




動画公開中! マイナスイオン発生技術の仕組みをわかりやすく紹介。



銀イオン発生ユニットを搭載

機器内部の給水経路に銀イオン水を作り出す「銀イオン発生ユニット^{※3}」を搭載。銀イオンの除菌効果により、機器内部に取り込んだ菌や、臭いや汚れのもととなる菌を抑制^{※2}します。

●銀イオンの除菌^{※2}効果



※2 ●試験機関:一般社団法人 県央研究所(試験報告書番号:32020604号) ●試験方法:試験菌液を銀イオンあり/なしの水に入れて生菌数を測定。●試験結果:銀イオンありで60分後に99%以上抑制。

※3 定期的な交換が必要です。

春

※4※5
花粉やPM2.5を
キャッチしてクリーンな
お部屋に。



空清

一年を通して
部屋中を
快適に。

加湿



除菌

秋冬

菌やカビを抑制し
清潔に。
加湿で乾燥を
防ぎます。

夏

気になるニオイをしっかりと消臭。

消臭



※4 ナノフィールでは0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。※5 PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。

ナノフィールはこんな所で活躍しています。

詳しくは13・14ページをご覧ください。

スポーツジム

カルチャー施設

幼稚園

教育機関

病院の待合室

病室

介護福祉施設

オフィス

安心して快適にご利用いただくために

定期点検契約をおすすめします。

定期点検

- 機器をベストな状態に保つ
- トラブルの予防
- 機器の寿命(耐用年数)を確保

だから安心

- メンテナンス時期をお知らせ
- 優先的に迅速対応
- プロの点検員がご訪問

だから経済的

- コスト削減につながる
- 省エネに貢献する

詳しくは17・18ページをご覧ください。

※大能力タイプの据置型ナノフィール(CNF-S6500タイプ)の点検メニューについてはP.9をご覧ください。



コロナ安心サポートリースのご案内

年1回の定期点検とリース期間中の無償修理を含むメンテナンス付リースです。
※安心サポート単独での契約はできません。あくまでも本体リースとの同時加入となります。

●お客様のメリット

一度に多額の資金は不要
毎月定額のお支払い

動産総合保険付きで安心
※火災・落雷・水害等への対応

リース料は経費処理が可能
※上場/大企業等の一部企業を除く

カンタン申し込み
スピード審査

詳しくは、弊社担当者までお問合せください。

nanofeel

据置型

広いスペースを1台4役(加湿・消臭・除菌・空清)で
潤いあるクリーンな空間に保ちます。



●写真はイメージです。実際の設置とは異なります。

給水・排水が自動だから、手間なし加湿。 ※1

加湿・消臭・除菌・空清の機能を兼ね備えたナノフィール(据置型タイプ)は、給水や排水・乾燥を自動で行うので時間を有効活用することができます。

加湿 消臭 除菌 空清

CNF-S3000D / CNF-S3000DK 寒冷地仕様

加湿	適用床面積	定格電圧
3.0L/h	最大138㎡ (約83畳)	単相200V (50/60Hz)



さわやか清涼運転

消臭・除菌・空清性能を維持したまま加湿量を抑え、夏場などでも快適にご利用いただける運転です。



週間タイマー(入・切)

24時間タイマー(入・切)設定はもちろん、お好みに応じて指定した曜日(複数設定可)の時刻に運転することが可能です。

※設定可能な時刻は、入・切それぞれ1種類です。
※日をまたぐ運転の設定はできません。

自動給水

水がなくなったら自動で給水されます。

自動排水

4時間おきにミスト発生機内の水を排水。常にきれいな水に入れ換えているのでいつも清潔です。


自動洗浄

運転停止、及び20時間運転後、洗浄・乾燥を自動で行うので、カビや菌などの繁殖を抑制します。

※24時間の連続運転はできません。
1年に1回の点検が必要です。


自動洗浄・乾燥機能でいつでも清潔な状態に。

運転中




フィルター(水)を清潔に保つ
ナノフィールは水(水道水)がフィルターの役割を果たします。4時間に1回、新鮮な水(水道水)に自動で入れ換え。新品のフィルターを使っているのと同じ性能を持続します。

停止時



機械内を洗浄乾燥する
毎日1回、自動で内部を洗浄乾燥するので、手間をかけずに清潔な状態を長期間保つことが可能です。

停止時動作フロー




ご使用上の注意

必ず水道水を使用してください。

温泉水や井戸水は使用できません。水道水を使用しないと故障や水漏れの原因になります。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれていると水経路の詰まり、腐食等により故障の原因になる場合があります。硬度が概ね70mg/Lを超える地域に設置する場合には給水側に軟水器を取り付けてください。

外形寸法図



※1 設置には、給排水工事、電気工事、壁固定が必要です。

nanofeel

据置型
(大能力タイプ)

最大300㎡の広い空間に対応する
加湿量最大6.5L/hの大能力タイプ



●写真はイメージです。実際の設置とは異なります。

広い空間に対応する大能力タイプ。※1

従来のナノフィールでは複数台必要であった空間も、設置台数を減らすことができ、工事費用も抑えることができます。



さわやか清涼運転

消臭・除菌・空清性能を維持したまま加湿量を抑え、夏場などでも快適にご使用いただける運転です。



週間タイマー（入・切）

24時間タイマー（入・切）設定はもちろん、お好みに応じて指定した曜日（複数設定可）の時刻に運転することが可能です。

※設定可能な時刻は、入・切それぞれ1種類です。
※日をまたぐ運転の設定はできません。

加湿 消臭 除菌 空清

CNF-S6500A / CNF-S6500AK 寒冷地仕様

加湿	適用床面積	定格電圧
最大6.5L/h	最大300㎡ (約181畳)	単相200V (50/60Hz)

※1 設置には、給排水工事、電気工事、壁固定が必要です。



大能力タイプをご購入の方は メンテナンスサポートパックをご契約ください！

機器の性能をベストな状態に保つための定期点検はもちろん、契約期間中の消耗部品の交換や故障の修理対応を無償で行います。6年契約で6万円/年の大能力タイプ限定のメンテナンスメニューです。詳細は弊社の担当者へお問い合わせください。

※大能力タイプの据置型ナノフィール（CNF-S6500タイプ）には、スポット点検および定期点検契約はありません。

定期点検


消耗部品の
交換

期間中の
無償修理

POINT!

今まで複数台の設置が必要だった広い空間にも対応!

CNF-S3000タイプ



CNF-S3000タイプ×2台で
税込2,052,600円

工事 2か所必要
(費用も2台分)


設置イメージ(プレハブ洋室300㎡)

設置場所は
1か所のみ!

定価で303,600円節約!

工事費用も1/2!

CNF-S6500タイプ




税込1,749,000円

工事 1か所でOK

消臭

部屋の気になるニオイ(汗やペット等)を消臭、さわやかな空間に。


空気中の気になるニオイ※2をキャッチして消臭。毎日の暮らしの中で発生するイヤなニオイを除去します。



除菌

浮遊菌や浮遊カビを抑制し、清潔なスペースを作ります。


水分100%のマイナスイオンは浮遊菌の抑制にも大活躍。




空清

花粉やPM2.5、黄砂をキャッチ、クリーンで安心なお部屋に。

1μm～2.5μmサイズの粒子をしっかりキャッチ。



外形寸法図



注) ※印寸法は離隔距離

nanofeel

移動型

使いたい場所へ移動して
コンセント(100V)につなぐだけで
部屋の空気が快適に。



●写真はイメージです。実際の設置とは異なります。

給水・排水工事不要。

これまで工事に制約があり、設置できなかった場所でも、
給水・排水するだけでお使いいただけます。

加湿	消臭	除菌	空清
CNF-M1800D / カギ付き仕様 CNF-M1800D-L			
加湿 1.8L/h	適用床面積 最大82㎡ (約50畳)	定格電圧 単相100V (50/60Hz)	



さわやか清涼運転

消臭・除菌・空清性能を維持したまま加湿量を抑え、夏場などでも快適にご使用いただける運転です。

カギ付き仕様

ご使用環境に応じてお選びください。

お子様や、ご年配の方が
いる環境でも、安心してお
使いいただけます。

2ヵ所にカギが
かけられます。

1.給水口扉


2.排水タンク
収納部扉



別売品操作部カバー
CNF-MSC1を使用
することで、操作部も
カギ付仕様に変更す
ることができます。

自動洗浄

運転停止、及び16時間運
転後、洗浄・乾燥を自動で
行うので、カビや菌などの
繁殖を抑制します。




●24時間の連続運転はできません。1年に1回の点検が必要です。

消臭 気になるニオイ※1をしっかり消臭。

※1 水溶性のニオイ成分(アンモニア、
酢酸など)
※2 ●当社調べ ●試験方法:容積21.4m³
の試験室(5.5畳相当)で各臭気成分
を噴霧し、自然減衰と運転時の各種臭
気成分濃度をガス検知管で測定。(当
社基準)


自然減衰 運転時
アンモニア 酢酸



除菌 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿。

※3 ●試験機関:一般財団法人 北里環境
科学センター ●試験方法:12.5m³試験
チャンバー内に菌を噴霧して浮遊させた
後、移動型ナノフィルをうるおい加湿
の風量レベル3(約3.0m³/min)、加湿
レベル1の条件で運転し、浮遊している
菌の数を経時的に測定。●報告書番
号:北生発2017_0004号


移動型ナノフィル
自然減衰



空清 1μm～2.5μmサイズの粒子を しっかりキャッチ。

※4 ●当社調べ ●試験方法:容積21.4m³
の試験室(5.5畳相当)で試験用粒子
状物質を散布し、自然減衰と移動型ナ
ノフィル運転時の各サイズの粒子数をパ
ーティクルカウンターで測定。(当社基準)
●ナノフィルでは0.3μm未満の微小粒
子状物質については、除去の確認ができ
ていません。また、空気中の有害物質の
すべてを除去できるものではありません。
●PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状
物質の総称です。

自然減衰 うるおい加湿
1～2.5μm 1～2.5μm
2.5～5μm 2.5～5μm
5μm以上 5μm以上




ご使用上の注意

必ず水道水を使用してください。

温泉水や井戸水は使用できません。水道水を使用しないと故障や水漏れの原因になります。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれていると水経路の詰まり、腐食等により故障の原因になる場合があります。硬度が概ね70mg/Lを超える地域に設置する場合には軟水器を通した水を使用してください。

外形寸法図




ナノフィールは
さまざまな施設で使われています。

1 魚津病院 様

●富山県魚津市
●医療・介護・老健・デイ／定員179人

介護福祉施設 既築 導入機器 据置型ナノフィール (CNF-S3000タイプ) 19台



給水の手間が掛らず、臭いも無くなり、空気質がよくなりました。導入後は適切な湿度(50～60%)を保つことができ、感染対策に役立っています。

導入効果

加湿 ★★★★★★
消臭 ★★★★★★
空気清浄 ★★★★★★

設置前のお悩み・問題点

ポータブル加湿器を使用しており、水が無くなる度に、給水を行い、人手がとられており不便でした。

ナノフィール導入に至った理由

給水・排水が自動で手間の掛からないナノフィールの存在を知り、導入に至りました。

設置後のお客様のご感想

他施設より入居された患者様から、臭いがないと言われ、空気質も変わり快適です。導入後は適切な湿度(50～60%)を保つことができ、感染対策に役立っています。

2 社会福祉法人 耕光会 ふたば保育園 様

●青森県弘前市 ●保育園／定員71人
●延床面積／560㎡

保育園・幼稚園 既築 導入機器 移動型ナノフィール (CNF-M1800タイプ) 2台



設置に伴う工事がなく希望の場所に設置できるので導入を決めました。導入後は適切な湿度(50～60%)を保つことができ、感染対策に役立っています。

導入効果

加湿 ★★★★★★
消臭 ★★★★★★
空気清浄 ★★★★★★

設置前のお悩み・問題点

冬季の乾燥対策として、家庭用の加湿器を数台設置しましたが湿度は上がらず、効果も感じられませんでした。体力、免疫力の弱い園児の感染対策のためにも業務用の能力の高い加湿器を探していました。

ナノフィール導入に至った理由

設置に伴う電気工事、給水・排水工事がなく、希望した場所へ設置することができ、花粉、PM2.5対策としても使用できることから、園内の環境改善のため導入を決めました。


設置後のお客様のご感想

導入後は、湿度が約10%上がり、適切な湿度(50～60%)を保つことができ、感染対策に役立っています。フィルター掃除、操作も簡単で、今までよりも給水の回数も減りスタッフの負担軽減になりました。

3 ドゥ・スポーツプラザ高崎 様

●群馬県高崎市 ●ホットスタジオ／定員30名
●ホットスタジオ／延床面積 約90㎡

スポーツ施設 既築 導入機器 据置型ナノフィール (CNF-S3000タイプ) 2台



給水・排水作業が不要な加湿装置を探していたことから導入を決定。スタジオ内の湿度環境も満足しています。

導入効果

加湿 ★★★★★★
消臭 ★★★★★★
空気清浄 ★★★★★★

設置前のお悩み・問題点

店舗リニューアルの目玉としてホットヨガスタジオを企画し、スタジオ内の湿度などを安定的な環境に維持でき、給水・排水作業で現場スタッフの負担にならない商品を探していました。

ナノフィール導入に至った理由

従来は給水・排水作業がわずらわしかったが、ナノフィールは自動で給水・排水を行うことができると提案いただき、導入を決めました。

設置後のお客様のご感想

給水・排水が自動で加湿の手間が掛からなく、現場スタッフへの負担も無いため、安定的な環境維持ができています。

4 大和証券株式会社 東京コンタクトセンター 様

●東京都江東区 ●コンタクトセンター／1・2F 約500席

オフィス 既築 導入機器 据置型ナノフィール (CNF-S3000タイプ) 6台



設置前のお悩み・問題点

全館空調設備の加湿器ユニットの設定湿度を、加湿需要が高いコールセンターに合わせる(60%設定)と、上層階が過加湿状態になり、窓・壁・天井などの結露がひどく不快な状態でした。

設置後のお客様のご感想

オペレーターは喉を酷使する業務のため、特に冬場の声枯れや、感染対策として適切な湿度(50～60%)を維持できるように心がけており、現状は満足な結果を得られています。

5 京都大学 大学院工学研究科 様

●京都府京都市 ●研究室

学校施設 既築 導入機器 据置型ナノフィール (CNF-S3000タイプ) 2台



設置前のお悩み・問題点

研究室が乾燥しているため、業務用加湿器を探していたところ、コロナのナノフィールを知りました。導入して効果が出るか不安でしたが、実機の貸出しをして頂き、効果の確認をすることができました。

設置後のお客様のご感想

加湿器を導入する前は湿度が約30%でしたが、導入後は湿度が約50%に向上し、ナノフィールの加湿効果を確認できました。

据置型 自動給排水で手間なし加湿。




型式 CNF-S3000D 4233165
本体希望小売価格 1,026,300円 (税抜933,000円)

- 適用床面積:最大138m² ※1
- 現地施工タイプ
- 外形寸法:高さ1,495×幅520×奥行390mm
- 質量:約58kg


型式 CNF-S3000DK 4233166
本体希望小売価格 1,037,300円 (税抜943,000円)

- 適用床面積:最大138m² ※1
- 現地施工タイプ
- 外形寸法:高さ1,495×幅520×奥行390mm
- 質量:約58kg
- 待機時の凍結防止 (−20℃対応)

■別売部材




置台
CNF-SOD2
37,290円 (税抜33,900円)
4283829



脚力バー
CNF-SAC1
10,670円 (税抜9,700円)
4282720



操作部カバー(カギ付仕様)
CNF-SSC1
15,510円 (税抜14,100円)
4283830



背面カバー
CNF-SHC1
21,340円 (税抜19,400円)
4282719

据置型(大能力タイプ) 広い空間にも1台で対応。



型式 CNF-S6500A 4233516
本体希望小売価格 1,749,000円 (税抜1,590,000円)

- 適用床面積:最大300m² ※1
- 現地施工タイプ
- 外形寸法:高さ1,860×幅750×奥行390mm
- 質量:約86kg

型式 CNF-S6500AK 4233517
本体希望小売価格 1,804,000円 (税抜1,640,000円)

- 適用床面積:最大300m² ※1
- 現地施工タイプ
- 外形寸法:高さ1,860×幅750×奥行390mm
- 質量:約86kg
- 待機時の凍結防止 (−20℃対応)



■別売部材
操作部カバー(カギ付仕様)
CNF-SSC1
15,510円 (税抜14,100円)
4283830

移動型 給水・排水工事なしでラクラク。

給水用ポリタンク
(6L)1個付属



型式 CNF-M1800D 4273133
本体希望小売価格 676,500円 (税抜615,000円)

- 適用床面積:最大82m² ※1
- 外形寸法:高さ1,350×幅523×奥行543mm
- 質量:59kg
- 給水用ポリタンク(6L) 1個付属

型式 CNF-M1800D-L 4273135
本体希望小売価格 693,000円 (税抜630,000円)

- 適用床面積:最大82m² ※1
- 外形寸法:高さ1,350×幅523×奥行543mm
- 質量:59kg
- 給水用ポリタンク(6L) 1個付属

■別売部材



空気清浄フィルター
CNF-MKF2
11,000円 (税抜10,000円)
4282638



操作部カバー
CNF-MSC1
17,380円 (税抜15,800円)
4280586



ポリタンク(6L)
CNF-MPT1
2,200円 (税抜2,000円)
4282945

パーソナルタイプ

ナノリフレ
nanorefre
個室や個人のスペースに。



型式 CNR-400B(W) 4230029
本体希望小売価格 58,300円 (税抜53,000円)

- 外形寸法:高さ335×幅240×奥行285mm
- 質量:約4.4kg

■ナノリフレ仕様表

名称				ナノリフレ	
製品型式				CNR-400B	
電源				交流100V 50／60Hz	
消費電力(50／60Hz)	温ミスト	切		15W	
		入		515W(風量「標準」運転時の電力量は250Wh※2)	
最大加湿能力※3(温ミスト「入」・風量「パワフル」運転時)				400mL／h	
運転音※4			「パワフル」		43dB
			「標準」		36dB
			「ナイト」		30dB
連続運転時間のめやす	温ミスト	切	「パワフル」		約7時間
			「標準」		約10時間
			「ナイト」		約12時間
		入	「パワフル」		約1時間
			「標準」		約1.5時間
			「ナイト」		約2.5時間
給水タンク容量				約750mL	
電源コードの長さ				1.5m	
外形寸法(高さ×幅×奥行)				335×240×285mm	
質量				約4.4kg	

※2 室温20℃、湿度50%の環境で1時間運転した時の値です。
※3 部屋の温度・湿度によって加湿量が変わります。湿度が低いほど加湿量は多くなり、湿度が高いほど加湿量は少なくなる傾向です。
※4 運転音は本体正面前方1m、高さ1mの位置で測定した値です。
●長時間使用しない時は、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。●この製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。

■ナノフィール仕様表 ●この製品は改良のため、仕様の一部が変更になる場合があります。

名 称	据置型ナノフィール	据置型ナノフィール (寒冷地仕様)	据置型ナノフィール[大能力タイプ]	据置型ナノフィール[大能力タイプ] (寒冷地仕様)	移動型ナノフィール	移動型ナノフィール カギ付き
型 式 名	CNF-S3000D	CNF-S3000DK	CNF-S6500A	CNF-S6500AK	CNF-M1800D	CNF-M1800D-L
外 装 (色)	ミストホワイト		ミストホワイト		ナチュラルホワイト	
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	1,495mm×520mm×390mm		1,860mm×750mm×390mm		1,350mm×523mm×543mm(キャスターベース含)	
質 量	58kg		86kg		59kg	
使用周囲温度範囲	5～40℃	5～40℃ (運転停止時通電状態で 環境温度-20℃に対応)	5～40℃	5～40℃ (運転停止時通電状態で 環境温度-20℃に対応)	5～40℃	
定 格 電 圧	単相200V 50／60Hz		単相200V 50／60Hz		単相100V 50／60Hz	
消 費 電 力	最大:2.6kW (0.06～2.6kW)	最大:2.65kW (0.06～2.65kW)	最大:5.85kW (0.04～5.85kW)	最大:5.9kW (0.04～5.9kW)	最大1.2kW (0.02～1.2kW)	
使 用 水	水道水					
使 用 水 量	約89L／日 (最大加湿量で20時間運転時)		約410L／日 (最大加湿量で20時間運転時)		約34L／日 (最大加湿量で16時間運転時)	
加 湿 方 式	超微細水破碎方式					
加 湿 量	最大3.0L／h (20℃ 40%RH)		最大6.5L／h (20℃ 40%RH)		最大1.8L／h (20℃ 40%RH)	
運 転 の 種 類	うるおい加湿運転／さわやか清涼運転					
加 湿 量 調 節	加湿レベル1～3の3段階およびA(自動)(うるおい加湿運転 選択時) 加湿レベルA(自動)では目標湿度になるように加湿量を自動調節(目標湿度は40～60%の範囲で設定可能)					
適 用 床 面 積※1	最大138㎡(プレハブ洋室) 最大85㎡(木造和室)		最大300㎡(プレハブ洋室) 最大182㎡(木造和室)		最大82㎡(プレハブ洋室) 最大50㎡(木造和室)	
タイマー機能	入タイマーおよび切タイマー、週間タイマー		入タイマーおよび切タイマー、週間タイマー		入タイマーおよび切タイマー	
ナノミスト発生部 浄 化 機 能	4時間ごとに水入換／1日に1回4時間の洗浄乾燥運転 (運転停止動作による自動機能)		1～4時間ごとに水入換／1日に1回4時間の洗浄乾燥運転 (運転停止動作による自動機能)		1日に1回4時間の洗浄乾燥運転 (運転停止動作による自動機能)	
給水・排水タンク 容 量	—		—		給水タンク:20L 排水タンク:6L	
安 全 装 置	漏電しゃ断器／温水ヒーター用過熱防止サーモスタット／傾斜スイッチ					
電 源 配 線	3.5mm ² (φ2.0)2芯		8.0mm ² VV線 2芯		—	
アース線	2.0mm ² (φ1.6)		3.5mm ² (φ2.0)		—	
配管接続口	R1／2		R1／2		—	
電源コード 長さ	—		—		アース付電源コード3m (差込プラグ変換アダプタ付属)	
運 転 音	49dB		49dB		最大:48dB(うるおい加湿運転 風量レベル3) 最小:38dB(さわやか清涼運転 風量レベル1)	

※1 適用床面積は日本電機工業規格 JEM1426に準じて算出したものです。業務用などでご使用される場合には、建物の設計に基づく加湿負荷により算出してください。
加湿負荷の計算等につきましては最寄りの営業所にお問い合わせください。
○据置型は別途、φ80程度の間接排水口が必要です。詳細については、据付工事説明書、納入仕様書をご確認頂くか、最寄りの営業所にお問い合わせください。
○ナノフィールは年1回の点検・清掃が必要です。○据置型は20時間に1回、移動型は16時間に1回、自動的に洗浄乾燥運転に切り替わります。



コロナ製品の交換部品は、インターネットサイトにてご購入いただけます。
<https://ec.coronaweb.com/shop/> (コロナ公式ホームページからアクセスできます)




コロナの定期点検契約は お客様に安心をお届けします。

ナノフィールを安心してご利用いただくためには、
ナノフィールの性能を常にベストな状態に保つために
定期的な点検をきちんと行うことが必要です。
導入の際には、**1年に1回必ず機器の点検を行ってください。**




機器の点検を行わずにご利用になると、
機器に様々な影響が生じることがあります。



運転音が大きくなる



水漏れをおこす



ニオイがする

定期的に機器の点検を行うことで、故障を予防し、
常に機器のベストな状態を保ちます。

水道水の成分や空気中の汚れ等により、
本体内部に「スケール」「ヌメリ」等の
汚れが付着する場合があります。

定期点検契約のご利用により、機器の
トラブルを未然に防ぎ、快適にご使用
いただけます。



洗浄前

洗浄後

据置型ナノフィール(CNF-S3000タイプ)と 移動型ナノフィールのメンテナンスメニューについて

ご依頼いただいた時に点検を行う「スポット点検」と、3年契約を結んで定期的に点検を行う「定期点検契約」の
2種類をご用意しておりますが、より長期間、快適にお使いいただくために「定期点検契約」をおすすめしています。

●対象となる型式

【据置型ナノフィール】
CNF-S3000タイプ

※写真はCNF-S3000Dです。



【移動型ナノフィール】
CNF-M1800タイプ

※写真はCNF-M1800Dです。



※据置型ナノフィール(CNF-S6500タイプ)はメンテナンスサポートパックをご契約ください。

●メンテナンスメニュー【据置型(CNF-S3000タイプ)／移動型共通】

スポット点検	お客様からのご依頼により、 点検及び内部の清掃と故障部位の有料交換をします。	36,300円／台(税込)
おすすめします! 定期点検契約 (3年契約)	お客様と3年契約を結び、コロナから点検(1回/年)の ご連絡をして訪問・点検・清掃を行います。 (4年目以降は1年ごとの更新になります) 点検内容は「スポット点検」と同じです。 ※お客様より事前に申込書の提出が必要です。	30,800円／台・回(税込)

●主な点検項目

コロナではナノフィールを快適にご使用いただくために、重要なポイントをプロの目でしっかりチェックいたします。

各種センサ類の点検

フィルターの点検・清掃

送風ファンの点検・清掃

・電気系統の確認
・給排水系統の漏れ確認 など



※写真はCNF-M1800Dです。

漏電しゃ断器の動作確認

ナノミスト経路の清掃

ナノミスト発生装置の
点検・清掃

給水ポンプの点検
(移動型ナノフィールのみ)

注意事項 について

- ・点検員はコロナの認定した「テクニカル認定店」にて実施します。
- ・点検の結果、部品交換が必要なものは有料で交換します。
- ・定期点検契約の申し込みは、お近くのコロナ営業所にご連絡ください。
- ・定期点検契約に申し込みいただいたお客様には、点検時期が近づいたときにご連絡致します。